





Airy Technology P611用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10μm 的粒子。

本手持式粒子计数器仅重1.26 lb (0.57 kg),设计人性化且设置简单。可在其3.5" LCD彩屏上同时显示6个尺寸通道的数据,也可显示温度和相对湿度(可选)。

Airy Technology P611 能存储多达 10,000条的采样记录,可在本设备或通过USB 数据线在电脑上查看数据记录。P611符合 ISO 21501-4 ,质保2年。Airy Technology P611品质优良,性能可靠,是专业人员验证ISO洁净室(级别5~9)和调查室内空气质量问题的最佳产品解决方案。

特点&优点


- 测量范围为0.3~10.0 μm
- 粒子流速0.1 CFM (2.83 LPM)
- 同时测量6通道数据
- 仅重1.26 lb (0.57 kg)
- 可拆卸和充电的AA电池
- 长寿命激光二极管
- 大LCD彩屏
- 存储多达10,000条采样记录和999处采样地点
- 在本设备屏幕上或通过电脑查看数据
- (可选) 温度 & 湿度探头
- 浓度极限4,000,000/立方英尺
- 符合ISO 21501-4和 JIS B9921标准
- 报告 ISO 14644-1和EU GMP
- 轻型高强度注塑塑料外壳
- 含电池充电器和数据下载软件
- USB输出
- 易于清洁和擦拭
- 内部声音告警
- 2年质保

大彩屏



软件屏幕





公司名: 深圳市工采网络科技有限公司

仅重 1.26 lbs

电话: +86-755-83289036

地址: 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院3号楼16层 传真: +86-755-83289052 邮箱: sales@isweek.cn



手持式粒子计数器型号P611



规格参数

尺寸范围	0.3 -10.0 μm
通道尺寸	标准: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 μm 标准: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 标准: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0 μm 标准: 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 可选其他尺寸
计数效率	50% (0.3) μm; 100% (大于 0.45 μm) (据JIS)
浓度极限	4,000,000 粒 / 立方英尺, 5% 重叠损失
光源	长寿命激光二极管
零计数水平	<1 (计数/ 5分钟) (据JIS B9921)
流速	0.1 CFM (2.83 LPM)
流速控制	自动流量控制
标定	NIST 可追溯
采样探头/管	等速采样探头或采样管
采样模式	手动,自动, ISO¹ GMP², 累积/差分, 计数/浓度
报告	ISO 14644-1 和 EU GMP
采样时间	1秒至99分59秒 (可配置)
采样频率	1至9999循环周期或持续(可配置)
采样输出	内部 HEPA过滤器
真空源	内置泵
通讯接口	USB
数据存储	10,000条采样记录
安全	2级密码保护
生 敬 口言	计数,低电量,流量和激光状态
显示屏	3.5" (8.9 cm) 320 x 240 彩色LCD
电源	DC 5V 1A (Mini USB TYPE-B)
电池	可拆卸 AA Ni-MH
环境传感器	可选温度/湿度探头
尺寸 (L x W x H)	7" x 3.5" x 1.9" (17.8 cm x 9 cm x 4.7 cm) 不含探头
重量	1.26 lb (.57 kg)
执行标准	ISO 21501-4 和JIS B9921
质保	2年
工作条件	5°~35°C,20%~95%RH非冷凝
储存条件	-20°~50°C ,相对湿度上限达98%RH非冷凝
随附配件	操作手册 CD, AC 适配器, 等速入口, 采样管探头, USB数据线, 自净过滤器, 数据下载软件, 4 x AA 电池(带充电器), 检定证书和手提箱
可选配件	温度和相对湿度探头

1 0.3-5.0 μm 时的ISO 5-9不含5.0 μm时的 ISO 5

• 2GMP A-C运行, A-D 休眠



公司名: 深圳市工采网络科技有限公司

电话: +86-755-83289036

地址: 广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院3号楼16层

传真: +86-755-83289052

邮箱: sales@isweek.cn